

## KÖSTER Color-Chips

Instrukcja techniczna CT 429

Data: 2015-09-10

### Dekoracyjne kolorowe płatki do posypywania powłok posadzkowych KÖSTER LF-VL, KÖSTER EM-VS oraz KÖSTER BTG

#### Właściwości

KÖSTER Color Chips są odpornymi chemicznie oraz na promieniowanie UV dekoracyjnymi płatkami do posypywania żywicznych powłok posadzkowych KÖSTER LF-VL i KÖSTER EM-VS oraz w systemie KÖSTER BTG.

#### Dane techniczne

Wymiar ok. 2 mm  
Standardowy kolor ("MF22") mieszany: jasno-szary  
Inne kolory na zapytanie

KÖSTER Bauharz

KÖSTER EM-VS

KÖSTER LF-VL

KÖSTER TS transparent

Numer produktu CT 165 025

Numer produktu CT 210 008

Numer produktu CT 271

Numer produktu CT 320

#### Zastosowanie

KÖSTER Color Chips stosowane są do dekorowania i nadawania struktury powierzchni powłok posadzkowych KÖSTER EM-VS i KÖSTER LF-VL oraz w systemie KÖSTER BTG. KÖSTER Color Chips mogą być stosowane wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

#### Podłoże

KÖSTER Color Chips nadają się na wszystkie powłoki żywiczne na bazie dyspersji wodnej i bezropuszczałnikowe, szczególnie KÖSTER EM-VS i KÖSTER LF-VL.

#### Sposób wykonania

Świeżo nałożona powłoka posadzkowa powinna być posypana płatkami KÖSTER Color Chips. Płatki powinny być podrzucone do góry tak, aby swobodnie spadły na świeżą warstwę żywicy, nie rzucać płatków bezpośrednio na powłokę posadzkową. Nadmiar płatków niezwiązany z powłoką żywiczną można zmieść lub zebrać i wykorzystać ponownie. Podczas wchodzenia na świeżą warstwę żywicy należy stosować buty z kolcami. W systemie KÖSTER BTG warstwa żywicy posypana płatkami jest dodatkowo zabezpieczona powłoką transparentną KÖSTER TS Transparent.

#### Zużycie

Minimum 50 g / m<sup>2</sup>; jako dekoracja powierzchni, nie kryjąca w 100%  
Minimum 300 g/m<sup>2</sup> jako zasyпка w systemie KÖSTER BTG.

#### Opakowania

CT 429 005 5 kg carton  
CT 429 010 10 kg karton

#### Przechowywanie

Materiał należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu. W przypadku przechowywania w oryginalnie zamkniętych opakowaniach materiał można przechowywać min. 2 lata.

#### Środki ostrożności

Nosić rękawice i okulary ochronne podczas pracy z materiałem.

#### Związane instrukcje techniczne

KÖSTER LF-BM Numer produktu CT 160